

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



BG 1611.510

Obudowy typu Bus BG

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



BG 1611.510 - Obudowy typu Bus BG

Obudowa naścienna z blachy stalowej z drzwiami i szybą z poliwęglanu. Klasa ochrony IP 65. Istnieje możliwość przymocowania modułów magistral praktycznie wszystkich producentów.

Cechy

Nr kat.	BG 1611.510
Materiał	Obudowa: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z drzwiami Okno wziernikowe w drzwiach
Protection category NEMA	NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 65
Kod IK	IK08
Wymiary	Szerokość: 400 mm Wysokość: 500 mm Głębokość: 160 mm
Grubość materiału obudowy	1,38 mm
Grubość materiału drzwi	1,5 mm
Pozycja zawiasów	prawy
Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm	3
Wycięcia (ilość x Ø)	33
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym Liczba zamknięć: 1 Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Wprowadzanie kabli (ilość x Ø)	33 x M20

Cechy

Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	7,39 kg
Masa brutto	7,779 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	BG Obudowa typu Bus BG, SxWxG: 400x500x160 mm, Blacha stalowa, otwory metryczne w podłodze i szynie nośnej, Okno wzornikowe w drzwiach, na zawiasach z prawej strony

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności