

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1613.100

### Obudowa typu Bus KX, blacha stalowa, z wkładką dwupiórkową

Stan: 06.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1613.100 - Obudowa typu Bus KX, blacha stalowa, z wkładką dwupiórkową

Obudowa ścienna z blachy stalowej, z pokrywą i przezroczystą szybą. Klasa ochrony IP 65/ NEMA 12 Do instalowania modułów magistral i czujników praktycznie wszystkich producentów.



## Cechy

Nr kat.	KX 1613.100
Wersja	z szybą
Materiał	Obudowa: blacha stalowa Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm Płyta montażowa: blacha stalowa, ocynkowana
Powierzchnia	Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z pokrywą na zawiasach Szyba w pokrywie Płyta montażowa Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 65

## Cechy

Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kod IK	IK08
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 155 mm
Grubość materiału pokrywy	1,25 mm
Grubość materiału obudowy	1,25 mm
Grubość materiału płyty montażowej	2 mm
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	12 kg
Masa brutto	12,111 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Opis produktu	KX Obudowa typu Bus, SxWxG: 800x300x155 mm, z płytą montażową, z zamkiem dźwigienkowym

## Aprobaty

Aprobaty	C-UL
----------	------