


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.504

# Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e, NEMA 4X

Stan: 11.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.504 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.



## Cechy

Nr kat.	SK 3303.504
Wersja	zabudowa naścienna
Opis produktu	Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony NEMA 4X.
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Kolor	RAL 7001
Zakres dostawy	Skrapłacz z powłoką hydrofobową RiNano Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy

# Cechy

Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 0,52 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,6 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,28 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,34 kW
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 2,6 A Przy 60 Hz: 2,6 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 5,1 A Przy 60 Hz: 6,4 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 315 m <sup>3</sup> /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 265 m <sup>3</sup> /h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,33 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Wersja	zabudowa naścienna
Wymiary	Szerokość: 285 mm Wysokość: 620 mm Głębokość: 298 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 55
Protection category NEMA	NEMA 4X
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R-513A Ilość: 0,17 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631 Ekwiwalent CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e): 0,11 t
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...50 °C

## Cechy

Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,39 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,41 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,42 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,47 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
Uwaga dot. nr kat.	bez systemu odparowywania kondensatu
Opak.	1 szt.
Waga netto	36 kg
Masa brutto	39,375 kg
Numer taryfy celnej	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis produktu	SK Klimatyzator Blue e, do zabudowy naściennej, NEMA 4X, 0,52 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stal nierdzewna, SxWxG: 285 x 620 x 298 mm

## Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	FCC Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK