


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3303.518

# Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e, UL Type 3R/4

Stan: 02.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.518 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej o klasach mocy od 500 W do 2.500 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od 1000 W), klasa ochrony UL Type 3R/4, 12.



## Cechy

Nr kat.	SK 3303.518
Wersja	zabudowa naścienna
Opis produktu	Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy naściennej, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Klasa ochrony UL Type 3R/4, 12.
Korzyści	Nadaje się do instalacji na zewnątrz Technologia Blue e Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Skrapacz z powłoką hydrofobową RiNano Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy

# Cechy

Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,5 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,28 kW
Napięcie znamionowe robocze	115 V, 1~, 60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 60 Hz: 5,7 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 60 Hz: 11,5 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 345 m <sup>3</sup> /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 280 m <sup>3</sup> /h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,35
Wersja	zabudowa naścienna
Wymiary	Szerokość: 285 mm Wysokość: 620 mm Głębokość: 298 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 56
Protection category NEMA	UL Type 3R UL Type 4 UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R-513A Ilość: 0,19 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631 Ekwiwalent CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e): 0,12 t
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	-20 °C...50 °C
Operating temperature max @60 Hz	50 °C
Temperatura robocza	Tryb chłodzenia sprężarkowego przy temperaturze otoczenia od +10 °C . W zakresie temperatur od -20 °C do +10 °C jest aktywny tylko wentylator wewnętrzny.
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...50 °C

## Cechy

Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,37 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,45 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 10 A
Uwaga dot. nr kat.	bez systemu odparowywania kondensatu
Opak.	1 szt.
Waga netto	30,5 kg
Masa brutto	36,5 kg
Numer taryfy celnej	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis produktu	SK Klimatyzator Blue e, do zabudowy naściennej, UL typ 3R/4, 0,55 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, blacha stalowa, SxWxG: 285 x 620 x 298 mm

## Aprobaty

Aprobaty	C-UL UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK