

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2376.100

Element interfejsu AS

Stan: 16.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 2376.100 - Element interfejsu AS do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Komfortowe sterowanie stopniami kolumn sygnalizacyjnych poprzez interfejs AS.



Cechy

Nr kat.	SM 2376.100
Dane techniczne	Standardowy Slave Maks. 31 adresów Możliwość sterowania maks. 4 poziomami sygnałowymi. Zasilanie napięciem przełączanym z wewnętrznego zasilania magistrali na zewnętrzne napięcie pomocnicze Ze złączem programowania
Materiał	Poliwęglan
Kolor	Czarny, przezroczysty
Średnica	70 mm
External auxiliary voltage	Zewnętrzne napięcie pomocnicze 24 V DC $\pm$ 10 % Obciążalność prądowa maks. 200 mA na element Pobór prądu maks. 75 mA Napięcie przy elemencie sygnalizacyjnym 24 V DC $\pm$ 10 % Zabezpieczenie wstępne przed zwarcie/przeciążeniem M 1,6 A

Cechy

Internal auxiliary voltage	Zasilanie elektryczne odbywa się przez przewód magistrali Obciążalność prądowa maks. 200 mA Pobór prądu maks. 250 mA Napięcie przy elemencie sygnalizacyjnym 18 – 31 V DC Wbudowana ochrona przed zwarcie/przeciążeniem
Wymiary	Wysokość: 56 mm
Zakres temperatury pracy	-20 °C...50 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 54
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.119
Masa brutto	0.12
Numer taryfy celnej	39269097
EAN	4028177580350
ECLASS 8.0	27371220

Aprobaty

Aprobaty	UR
----------	----