

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3304.610**

**Klimatyzator naścienne TopTherm  
Blue e**

Stan: 18.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3304.610 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"



## Cechy

Nr kat.	SK 3304.610
Wersja	zabudowa naścienna
Opis produktu	Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kolor	RAL 9007
Zakres dostawy	Skrapacz z powłoką hydrofobową RiNano Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,1 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,25 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,81 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Napięcie znamionowe robocze	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

# Cechy

Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 8,7 A Przy 60 Hz: 9,7 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 26 A Przy 60 Hz: 28 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 805 m <sup>3</sup> /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 600 m <sup>3</sup> /h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Wersja	zabudowa naścienna
Wymiary	Szerokość: 400 mm Wysokość: 950 mm Głębokość: 260 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R-513A Ilość: 0,325 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631 Ekwiwalent CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e): 0,21 t
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,66 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,82 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,77 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	25 bar
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Zabezpieczenie wstępne	Wyłącznik ochrony transformatora: 11...16 A

## Cechy

---

Opak.	1 szt.
Waga netto	40 kg
Masa brutto	44,5 kg
Numer taryfy celnej	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis produktu	SK klimatyzator Blue e, zabudowa naścienna, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, stal nierdzewna, SxWxG: 400 x 950 x 260 mm

## Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK