


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.160

Dławiki kablowe EMC

Stan: 13.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.160 - Dławiki kablowe EMC

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

Cechy

Nr kat.	SZ 2411.160
Wersja	Dławiki kablowe, PG
Opis produktu	Izolację kabla można ściągnąć dowolnie w miejscu zestyku lub usunąć w całości w szafie. Ekranowanie kabla w szafie pozostaje zachowane. Dostarczona nakrętka zabezpieczająca wcina się podczas przykręcania w lakierowaną powierzchnię szafy, dzięki czemu powstaje połączenie przewodzące prąd.
Materiał	Mosiądz Uszczelka: CR/NBR
Powierzchnia	Niklowana
Wskazówka	Minimalna średnica ekranu = średnica kabla minus płaszcz kabla
Min. średnica kabla	10 mm
Max. średnica kabla	14 mm
Stopień ochrony IP 69K	IP 69K
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 68
Średnica ekranu (min.)	8 mm
Opak.	5 szt.
Waga netto	0,215 kg
Masa brutto	0,22 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności