


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.611**

**Dławiki kablowe z poliamidu**

Stan: 09.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.611 - Dławiki kablowe z poliamidu

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

## Cechy

Nr kat.	SZ 2411.611
Korzyści	Złącze skręcane i przeciwnakrętka w jednym. Blachy zaciskowe do równomiernego dokręcenia oraz zabezpieczenia naciągu okablowania
Materiał	poliamid 6 Uszczelka: CR/NBR
Kolor	RAL 7035
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Wymiary	Wysokość: 30 mm
Gwint	M16 x 1,5
Długość gwintu	10 mm
Min. średnica kabla	5 mm
Max. średnica kabla	10 mm
Zakres temperatury pracy	-30 °C...100 °C
torque	2,5 Nm
Rozmiar klucza	22 mm
Wymiary	Gwint: M16 x 1,5 Długość gwintu: 10 mm
Type rating według UL 50E	Type 4X
Opak.	50 szt.
Waga netto	0,5 kg
Masa brutto	0,546 kg
Numer taryfy celnej	39269097

## Cechy

---

ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Opis produktu	Dławik kablowy SZ z poliamidu, wielkość: M16x1,5, do kabli ø 5-10 mm

## Aprobaty

---

Aprobaty	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK