


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.641

Dławiki kablowe z poliamidu

Stan: 09.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.641 - Dławiki kablowe z poliamidu

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

Cechy

Nr kat.	SZ 2411.641
Korzyści	Złącze skręcane i przeciwnakrętka w jednym. Blachy zaciskowe do równomiernego dokręcenia oraz zabezpieczenia naciągu okablowania
Materiał	poliamid 6 Uszczelka: CR/NBR
Kolor	RAL 7035
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 68 (5 bar, 30 min)
Wymiary	Wysokość: 42 mm
Gwint	M32 x 1,5
Długość gwintu	10 mm
Min. średnica kabla	15 mm
Max. średnica kabla	21 mm
Zakres temperatury pracy	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Rozmiar klucza	36 mm
Wymiary	Gwint: M32 x 1,5 Długość gwintu: 10 mm
Type rating według UL 50E	Typ 1 Type 4 Type 4X Typ 12 Typ 13
Opak.	15 szt.

Cechy

Waga netto	0,48 kg
Masa brutto	0,503 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Opis produktu	Dławik kablowy SZ z poliamidu, wielkość: M32x1,5, do kabli ø 15-21 mm

Aprobaty

Aprobaty	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK