

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3305.600

**Klimatyzator naścienne TopTherm
Blue e**

Stan: 16.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3305.600 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"



Cechy

Nr kat.	SK 3305.600
Wersja	zabudowa naścienna
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kolor	RAL 9007
Zakres dostawy	Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,73 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,18 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,26 kW
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 6,1 A Przy 60 Hz: 6,5 A

Cechy

Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 12 A Przy 60 Hz: 14 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 805 m ³ /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 585 m ³ /h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Wersja	zabudowa naścienna
Wymiary	Szerokość: 400 mm Wysokość: 950 mm Głębokość: 260 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R-513A Ilość: 0,61 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631 Ekwiwalent CO ₂ (CO ₂ e): 0,38 t
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,87 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,96 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,91 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 16 A
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Opak.	1 szt.
Waga netto	35,15 kg

Cechy

Masa brutto	39 kg
Numer taryfy celnej	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis produktu	SK Klimatyzator Blue e, zabudowa naścienna, 1,6 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stal nierdzewna, SxWxG: 400x950x260 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFA
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK
