



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.010 Moduł wentylatora

Stan: 20.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.010 - Moduł wentylatora do LCP Rack/Inline CW

Większa moc chłodnicza Dodatkowo umożliwia to redundancję lub zredukowanie poboru mocy elektrycznej.



Cechy

Nr kat.	SK 3311.010
Opis produktu	W celu zwiększenia mocy chłodniczej, można doinstalować w LCP dodatkowe pojedyncze moduły wentylatora. Dodatkowa integracja zabudowy pozwala ponadto na uzyskanie redundancji lub zredukowanie poboru mocy elektrycznej przez LCP.
Korzyści	Możliwość podłączenia bez przerywania pracy Beznarzędziowa wymiana modułów wentylatorowych
Sposób działania	Dzięki zainstalowaniu w LCP modułów wentylatorowych zwiększa się wydajność powietrza, a tym samym moc chłodnicza danego wariantu. Przy wystarczającej mocy chłodniczej dodatkowe moduły wentylatorowe można wykorzystać do stworzenia redundancji. Dodanie większej liczby wentylatorów, niż wymagana do zapewnienia strumienia powietrza, może zmniejszyć pobór energii elektrycznej, ponieważ wentylatory pracują wówczas na mniejszych obrotach. Znacznie zmniejsza się również poziom hałasu obudowy.
Zakres dostawy	1 zespół wentylatorowy Wentylatory EC Gotowe do podłączenia Wraz z zestawem montażowym

Cechy

Wskazówka	Wariant seryjny LCP SK 3311.130/ .230/.530 (maks. 30 kW) z jednym modułem wentylatora. Dla osiągnięcia maks. mocy chłodniczej 30 kW klient lub serwis musi zainstalować dwa dodatkowe moduły wentylatora Wariant seryjny LCP SK 3311.260/ .560 (maks. 55 kW) z czterema modułami wentylatora. Dla osiągnięcia maks. mocy chłodniczej 55 kW klient lub serwis musi zainstalować dwa dodatkowe moduły wentylatora
Opak.	1 szt.
Waga netto	8,078 kg
Masa brutto	8,503 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------