

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2500.320

# Lampa systemowa LED

Stan: 24.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2500.320 - Lampa systemowa LED

Lampa systemowa LED - pierwsza lampa opracowana specjalnie do szaf sterowniczych!  
Innowacyjna technologia LED zapewniająca więcej światła pod każdym kątem.



## Cechy

Nr kat.	SZ 2500.320
Wersja	z czujnikiem ruchu
Korzyści	Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania
Wersja	Czujnik ruchu Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90° Regulacja kierunku świecenia Regulacja rozkładu oświetlenia
Materiał	Korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane Osłona lampy: poliwęglan Zaślepki lampy: PC-ABS
Kolor	Obudowa: RAL 7016
Zakres dostawy	Wraz ze śrubami mocującymi
Moc znamionowa	13 W
Możliwości przyłączenia	Zasilanie, 2-bieg. Okablowanie w szeregu, 2-bieg.

## Cechy

Motion detector	tak
Klasa ochrony	III (SELV)
Rodzaj montażu oświetlenia	Wkręcana Mocowanie na zatrzaski Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Możliwości montażu	Bezpośrednio do profilu szafy z siatką wymiarową 25 mm
Strumień światła	1200 lm
Kolor światła	4.000 K (neutralny biały)
Wskazówka	Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno
Wymiary	Szerokość: 437 mm Wysokość: 85 mm Głębokość: 37 mm
Zakres temperatury pracy	-20 °C...55 °C
Napięcie znamionowe robocze	24 V - 56 V (DC)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,488 kg
Masa brutto	0,65 kg
Numer taryfy celnej	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Opis produktu	SZ Lampa systemowa LED, 1200 lumenów, dł.: 437 mm, 24 V DC, z czujnikiem ruchu

## Aprobaty

# Aprobaty

---

Aprobaty

30 - KC Korea  
UL + C-UL (listed)

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności  
Deklaracja zgodności UK