


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.370

Jednostka skraplacza zewnątrznego

Stan: 21.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.370 - Jednostka skraplacza zewnętrznego do LCP DX

Jednostki skraplacza są niezbędne do eksploatacji bazujących na czynniku chłodniczym LCP. W zależności od wersji jednostki dysponują zewnętrznym skraplaczem i wentylatorem lub dodatkowo agregatem free cooling. Wariant z agregatem free cooling jest wymagany do zestawu kombinowanego LCP DX/FC. Jednostki nadają się do montażu dachowego i ściennego.

Cechy

Nr kat.	SK 3311.370
Wersja	Skraplacz
Opis produktu	Jednostka skraplacza jest niezbędna do eksploatacji bazujących na czynniku chłodniczym LCP i obejmuje zewnętrzny skraplacz oraz 2 wentylatory, których obroty są sterowane ciśnieniem w obiegu chłodniczym.
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo, ocynkowane
Kolor	RAL 9003
Zakres dostawy	Urządzenie podstawowe Łącznie z zestawem montażowym
Maks. moc chłodnicza	35 kW
Regulacja temperatury	Wentylator z regulacją prędkości obrotowej
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R410A Czynnik chłodniczy: -
Wymiary	Szerokość: 2.293 mm Wysokość: 1.270 mm Głębokość: 1.110 mm
Całkowita moc chłodnicza / Liczba modułów wentylatorów	2
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Cechy

Opak.	1 szt.
Waga netto	121 kg
Masa brutto	166 kg
Numer taryfy celnej	84189910
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Opis produktu	Kondensator chłodzony powietrzem do LCP Inline DX 35kW, do montażu dachowego i ściennego, zasilanie elektryczne: 230 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 2219 x 1110 x 850 mm, kolor: RAL 9003