

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2562.200

# Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa

Stan: 15.11.2025 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.200 - Płyta kołnierzowa z tworzywa sztucznego, modułowa z wytłoczeniem metrycznym, do AX

Wystarczy wyłamać tworzywo sztuczne na wytłoczeniach pod dławiki kablowe. Dodatkowe otwory prostokątne i ramy wzmacniające umożliwiają bezpośredni montaż modułowego systemu przepustów kablowych.



## Cechy

Nr kat.	SZ 2562.200
Opis produktu	Wystarczy wyłamać tworzywo sztuczne na wytłoczeniach pod dławiki kablowe. Dodatkowe otwory prostokątne i ramy wzmacniające umożliwiają bezpośredni montaż modułowego systemu przepustów kablowych.
Materiał	Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-V0
Kolor	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 otwór prostokątny mieści 10 małych wkładek uszczelniających
Number of rectangular cutouts	3
Wskazówka	Przyporządkowanie rozmiarów płyt kołnierzowych można znaleźć w poszczególnych obudowach

# Cechy

Liczba wycisków metrycznych	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32
Wymiary	Szerokość: 339 mm Głębokość: 149 mm
Pasujący do	Typ obudowy: AX
Płyta kołnierзова	Wielkość: 2
Zakres temperatury pracy	-40 °C...80 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66 przy fachowym montażu
Type rating według UL 50E	Typ 1 Typ 12
Number knockouts	3 2 3 3 2
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.3
Masa brutto	0.332
Numer taryfy celnej	39269097
EAN	4028177938403
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL - FTTA