


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2733.000

Okno wżiernikowe

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2733.000 - Okno wziernikowe do AE

Do montażu na AE zamiast drzwi lub na wystarczająco dużych powierzchniach.



Cechy

| | |
|--|---|
| Nr kat. | FT 2733.000 |
| Opis produktu | Do montażu w AE w miejscu drzwi i na powierzchniach |
| Materiał | Ramy: aluminium, naturalnie anodowane Szyba szklana: szkło akrylowe |
| Zakres dostawy | Łącznie z uchwytem z bezpiecznym zamknięciem nr 3524 E |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 54 |
| Pasujący do | Typ obudowy: AE Szerokość: = 500 mm Wysokość: = 500 mm |
| Wymiary | Szerokość: 497 mm Wysokość: 497 mm Głębokość: 34 mm |
| Widoczna powierzchnia | Szerokość okna obserwacyjnego: 437 mm Wysokość okna obserwacyjnego: 437 mm |
| Głębokość wbudowania dla komponentów (maks.) | 30 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 2,586 kg |
| Masa brutto | 2,786 kg |
| Numer taryfy celnej | 76101000 |

Cechy

| | |
|---------------|--|
| ETIM 9 | EC000747 |
| ETIM 8 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Opis produktu | FT Okno wziernikowe, SxWxG: 497x497x34 mm, dla SxW: 500x500, aluminium |