

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3169.007

**Wentylator dachowy, wentylacja
dachowa**

Stan: 12.03.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](https://www.rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3169.007 - Wentylator dachowy, wentylacja dachowa

Montaż na każdej wystarczająco dużej powierzchni dachowej, wydajność powietrza 360 m³/h.

Cechy

Nr kat.	SK 3169.007
Wersja	Zespół gotowy do podłączenia, z wbudowanym wentylatorem promieniowym
Zmiana produktu	Wykroje montażowe nie są kompatybilne. W przypadku dalszego stosowania płyty dachowej niezbędna jest rama adaptująca 5050.700.
Materiał	Blacha stalowa, lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Materiał uszczelniający i montażowy Szablon nawierceń Kabel przyłączeniowy (3 m)
Napięcie znamionowe robocze	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel	Przy 50 Hz: 65 W
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,55 A
Wymiary	Szerokość: 420 mm Wysokość: 95 mm Głębokość: 340 mm
Wycięcie montażowe	Szerokość wycięcia: 345 mm Głębokość wycięcia: 265 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 43
Wskazówka	Poprzez dodatkowy montaż ramy filtra z matą filtracyjną w wywiewce dachowej 3148.007, osiągnięta jest klasa ochrony IP 44
Zakres temperatury pracy	-10 °C...60 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	Przy 50 Hz: 53 dB(A)
Opak.	1 szt.
Waga netto	5,828 kg

Cechy

Masa brutto	6,135 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Wentylator do zabudowy dachowej, 360 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz SxWxG: 420x95x340 mm