

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3328.600**

**Klimatyzator naścienne TopTherm  
Blue e**

Stan: 20.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3328.600 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"



## Cechy

|  |   |
|--|---|
| Nr kat.                                  | SK 3328.600   |
| Wersja                                   | zabudowa naścienna  |
| Opis produktu                            | Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).                                  |
| Korzyści                                 | Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort  |
| Materiał                                 | Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)   |
| Kolor                                    | RAL 9007  |
| Zakres dostawy                           | Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano<br>Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)<br>Szablon nawierceń<br>Zestaw montażowy<br>Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu |
| Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511 | Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2,1 kW<br>Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2,39 kW<br>Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,52 kW<br>Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,76 kW                                     |

# Cechy

|  |  |
|--|--|
| Napięcie znamionowe robocze                                    | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Uwaga dot. nr kat.   | Termin dostawy do uzgodnienia  |
| Prąd znamionowy maksymalny                                     | Przy 50 Hz: 5,8 A<br>Przy 60 Hz: 7,1 A   |
| Prąd rozruchowy (maksymalny)                                   | Przy 50 Hz: 20 A<br>Przy 60 Hz: 22 A   |
| Wydajność powietrza (swobodna)                                 | Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 980 m <sup>3</sup> /h<br>Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 980 m <sup>3</sup> /h   |
| Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,44<br>Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,21                                     |
| Wersja   | zabudowa naścienna   |
| Wymiary  | Szerokość: 400 mm<br>Wysokość: 1.580 mm<br>Głębokość: 295 mm   |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529                                  | Obieg zewnętrzny IP 34<br>Obieg wewnętrzny IP 54   |
| Protection category NEMA                                       | UL Type 12   |
| Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące                          | Czynnik chłodniczy: R-513A<br>Ilość: 0,95 kg<br>Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631<br>Ekwiwalent CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> e): 0,6 t    |
| Regulacja temperatury  | Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)   |
| Zakres temperatury pracy                                       | 10 °C...55 °C  |
| Temperatura składowania  | -40 °C...70 °C   |
| Zakres ustawień  | 20 °C...55 °C  |
| Moc znamionowa Pel   | Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,86 kW<br>Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,08 kW<br>Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,02 kW<br>Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,23 kW |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)                        | 28 bar   |

# Cechy

|                        |  |
|------------------------|--|
| Zabezpieczenie wstępne | Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 16 A                                    |
| Opak.                  | 1 szt.   |
| Waga netto             | 65,55 kg   |
| Masa brutto            | 69 kg  |
| Numer taryfy celnej    | 84158200   |
| ETIM 9                 | EC000855   |
| ETIM 8                 | EC000855   |
| ECLASS 8.0             | 27180704   |
| Opis produktu          | SK Klimatyzator Blue e, zabudowa naścienna, 2,2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stal nierdzewna |

# Aprobaty

|             |   |
|-------------|---|
| Aprobaty    | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized)                                |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Declaration of conformity - F-gas regulation<br>Deklaracja zgodności UK |