

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3335.860 Chillery TopTherm

Stan: 14.05.2024 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3335.860 - Chillery TopTherm 8 – 25 kW

Chillery TopTherm w obudowie TS o małej powierzchni można idealnie zintegrować z szeregiem szaf. Modułowa konstrukcja i obsługa dwóch częstotliwości sprawiają, że stają się bardzo elastyczne. Dodatkowo zapewniają wysoki komfort serwisu i niezawodność dzięki ochronie przed oblodzeniem.

Cechy

Nr kat.	SK 3335.860
Korzyści	Budowa modułowa Mała powierzchnia zabudowy Łatwość serwisowania Wysoka niezawodność dzięki ochronie przed oblodzeniem Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki wersji z dwiema częstotliwościami Szybka dostępność, ponieważ platforma bazowa jest dostępna bezpośrednio z magazynu
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Kompletna jednostka gotowa do podłączenia ze ścianami bocznymi i drzwiami Wielojęzyczna dokumentacja ze schematem funkcjonalnym oraz schematami elektrycznymi
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 44 (układ elektryczny)
Całkowita moc chłodnicza Tw10 / Tu32	Moc chłodnicza Tw10 Tu32/50 Hz: 16,6 kW Moc chłodnicza Tw10 Tu32/60 Hz: 18,7 kW
Całkowita moc chłodnicza Tw18 / Tu32	Moc chłodnicza Tw18 Tu32/50 Hz: 20 kW Moc chłodnicza Tw18 Tu32/60 Hz: 21,8 kW
Napięcie znamionowe robocze	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Wymiary	Szerokość: 1.205 mm Wysokość: 2.140 mm Głębokość: 605 mm
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)	45 l/min
Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)	75 l/min

Cechy

Wskazówka	W 3335.880 i 3335.890 są potrzebne 2 filtry metalowe
Regulacja temperatury	Regulacja mikrosterownikiem (ustawienie fabryczne +18 °C, możliwa także regulacja różnicowa)
Zakres temperatury pracy	10 °C...43 °C
Zakres temperatury pracy medium chłodniczego	10 °C...25 °C
Histereza temperatury	± 2 K
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R410A Ilość: 3,3 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 2.088 Ekwiwalent CO2 (CO2e): 6,89 t
Moc znamionowa Pel	Przy 50 Hz: 9,2 kW Przy 60 Hz: 12 kW
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 20,1 A Przy 60 Hz: 17,3 A
Przylączy wody	G 1" gw.wewn.
Liczba obiegów chłodniczych	1
Zbiornik	Wolumen: 150 l
Opak.	1 szt.
Masa/opak.	360 kg
Numer taryfy celnej	84186900
EAN	4028177690066
ETIM 7.0	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------