

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3215.100**

**Wymienniki ciepła powietrze-woda**

Stan: 28.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3215.100 - Wymienniki ciepła powietrze-woda zabudowa naścienna

Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.

## Cechy

Nr kat.	SK 3215.100
Wersja	zabudowa naścienna Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę
Opis produktu	Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Gotowe do podłączenia Szablon nawierceń Materiał uszczelniający i montażowy
Całkowita moc chłodnicza	L 35 W 10 przy 200 l/h: 1,25 kW L 35 W 10 przy 400 l/h: 1,3 kW
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Moc znamionowa Pel	Przy 50 Hz: 83 W Przy 60 Hz: 85 W
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,38 A Przy 60 Hz: 0,4 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	1: 10 bar
Czas pracy	100 %
Czynnik chłodniczy	Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
Temperatura doprowadzanej wody	1 °C...30 °C

# Cechy

Przyłącza wody	Końcówka węża ½"
Regulacja temperatury	Zawór magnetyczny sterowany termostatem
Monitorowanie temperatury	Wbudowany termostat, ze stykiem przełącznym, moc załączalna 16 A, zakres ustawień +20 °C ... +60 °C (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	1 °C...70 °C
Wskazówka	Zintegrowany zawór przeciwwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort
Wymiary	Szerokość: 200 mm Wysokość: 950 mm Głębokość: 100 mm
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1
Opak.	1 szt.
Waga netto	13,449 kg
Masa brutto	14,157 kg
Numer taryfy celnej	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Opis produktu	SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, do zabudowy naściennej, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Części prowadzące wodę: miedź/ mosiądz, SxWxG: 200 x 950 x 100 mm

# Aprobaty

Aprobaty	CSA UR + C-UR (recognized)
----------	-------------------------------

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności