

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3375.114**

**Wymienniki ciepła powietrze-woda**

Stan: 12.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3375.114 - Wymienniki ciepła powietrze-woda zabudowa naścienna

Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.

## Cechy

Nr kat.	SK 3375.114
Wersja	zabudowa naścienna Elementy ze stali nierdzewnej (1.4571) prowadzące wodę
Opis produktu	Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Gotowe do podłączenia Szablon nawierceń Materiał uszczelniający i montażowy
Całkowita moc chłodnicza	L 35 W 10 przy 400 l/h: 4,5 kW
Napięcie znamionowe robocze	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Moc znamionowa Pel	Przy 50 Hz: 178 W Przy 60 Hz: 232 W
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 2,25 A Przy 60 Hz: 2,25 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	1: 10 bar
Czas pracy	100 %
Czynnik chłodniczy	Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
Temperatura doprowadzanej wody	1 °C...30 °C

# Cechy

Przyłącza wody	Końcówka węża ½" G ¾" gw.zewn.
Regulacja temperatury	Sterownik podstawowy (ustawienie fabryczne +35 °C)
Zakres temperatury pracy	1 °C...70 °C
Wskazówka	Zintegrowany zawór przeciwwrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort
Wymiary	Szerokość: 450 mm Wysokość: 1.400 mm Głębokość: 220 mm
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Zabezpieczenie wstępne	Wyłącznik ochrony transformatora: 3,5...5 A
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Opis produktu	SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, zabudowa naścienna, 4,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, sterownik podstawowy, części przewodzące wodę: V4A, SxWxG: 450 x 1400 x 220 mm

# Aprobaty

Aprobaty	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
----------	---

# Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności