


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3375.500

Wymienniki ciepła powietrze-woda

Stan: 27.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3375.500 - Wymienniki ciepła powietrze-woda zabudowa naścienna

Klasy mocy 375 - 5 000 W. Do zastosowań w surowych warunkach otoczenia. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny.



Cechy

| | |
|-----------------------------|---|
| Nr kat. | SK 3375.500 |
| Wersja | zabudowa naścienna Elementy z miedzi/mosiądzu (Cu/CuZn) prowadzące wodę |
| Opis produktu | Do zastosowań w trudnych warunkach otoczenia, w temperaturach od +70 °C. Komfortowy montaż i elastyczne możliwości podłączenia wody. Możliwy montaż zewnętrzny lub całkowicie wewnętrzny. |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Gotowe do podłączenia Szablon nawierceń Materiał uszczelniający i montażowy |
| Całkowita moc chłodnicza | L 35 W 10 przy 400 l/h: 5 kW |
| Napięcie znamionowe robocze | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Moc znamionowa Pel | Przy 50 Hz: 172 W Przy 60 Hz: 172 W |
| Prąd znamionowy maksymalny | Przy 50 Hz: 1,45 A Przy 60 Hz: 1,45 A |

Cechy

| | |
|---|---|
| Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.) | 1: 10 bar |
| Czas pracy | 100 % |
| Czynnik chłodniczy | Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet) |
| Temperatura doprowadzanej wody | 1 °C...30 °C |
| Przyłącza wody | Końcówka węża ½" G ¾" gw.zewn. |
| Regulacja temperatury | Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C) |
| Zakres temperatury pracy | 1 °C...70 °C |
| Wskazówka | Zintegrowany zawór przeciwzrotny w wersji ze sterownikiem e-Comfort |
| Wymiary | Szerokość: 450 mm Wysokość: 1.400 mm Głębokość: 220 mm |
| Zabezpieczenie wstępne | Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A |
| Zakres ustawień | 20 °C...55 °C |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 41,8 kg |
| Masa brutto | 44 kg |
| Numer taryfy celnej | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Opis produktu | SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, zabudowa naścienna, 5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, sterownik Comfort, części prowadzące wodę: miedź/mosiądz, SxWxG: 450 x 1400 x 220 mm |

Aprobaty

Aprobaty

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności