


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3382.520

**Klimatyzator dachowy TopTherm
Blue e**

Stan: 18.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3382.520 - Klimatyzator dachowy TopTherm Blue e

Całkowita moc chłodnicza 0,50 - 4,00 kW

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy dachowej o klasach mocy od 500 W do 4.000 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.



Cechy

Nr kat.	SK 3382.520
Wersja	zabudowa dachowa
Opis produktu	Energooszczędne klimatyzatory dachowe Blue e, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Blacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy

Cechy

Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 0,6 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 0,62 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 0,42 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 0,48 kW
Napięcie znamionowe robocze	200 V, 50 Hz/60 Hz
Wskazówka	Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, klimatyzator do zabudowy dachowej 3273.500 może być również wykorzystywany w zastosowaniach biurowych.
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 2,7 A Przy 60 Hz: 3 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 10,5 A Przy 60 Hz: 10,1 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 800 m³/h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 170 m³/h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,62 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,91
Wersja	zabudowa dachowa
Wymiary	Szerokość: 597 mm Wysokość: 417 mm Głębokość: 380 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R-513A Ilość: 0,3 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631 Ekwiwalent CO2 (CO2e): 0,19 t
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Wtykowa kostka przyłączeniowa
Czas pracy	100 %
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C

Cechy

Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 0,37 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 0,34 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 0,31 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Wyłącznik ochrony transformatora: 6,3...10 A
Opak.	1 szt.
Waga netto	28,5 kg
Masa brutto	30 kg
Numer taryfy celnej	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Certyfikaty	EAC
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK