


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3385.610

**Klimatyzator dachowy TopTherm
Blue e**

Stan: 14.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3385.610 - Klimatyzator dachowy TopTherm Blue e

Całkowita moc chłodnicza 0,50 - 4,00 kW

Energooszczędne klimatyzatory Blue e do zabudowy dachowej o klasach mocy od 500 W do 4.000 W, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.



Cechy

Nr kat.	SK 3385.610
Wersja	zabudowa dachowa
Opis produktu	Energooszczędne klimatyzatory dachowe Blue e, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kolor	RAL 9007
Zakres dostawy	Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy

Cechy

Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 2 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 2,14 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,58 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,51 kW
Napięcie znamionowe robocze	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Wskazówka	Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, klimatyzator do zabudowy dachowej 3273.500 może być również wykorzystywany w zastosowaniach biurowych.
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 15,8 A Przy 60 Hz: 16 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 42,2 A Przy 60 Hz: 31,1 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.760 m ³ /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 470 m ³ /h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
Wersja	zabudowa dachowa
Wymiary	Szerokość: 597 mm Wysokość: 417 mm Głębokość: 475 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 0,9 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430 Ekwiwalent CO ₂ (CO ₂ e): 0,57 t
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Wtykowa kostka przyłączeniowa
Czas pracy	100 %
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C

Cechy

Operating temperature max @60 Hz	53 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...53 °C
Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 1,02 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 1,27 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,15 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Wyłącznik ochrony transformatora: 14...20 A
Opak.	1 szt.
Waga netto	48 kg
Masa brutto	48 kg
Numer taryfy celnej	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis produktu	SK klimatyzator Blue e, zabudowa dachowa, 2 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, stal nierdzewna, SxWxG: 597 x 417 x 475 mm

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK