


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3418.010

Szynowe podstawy bezpiecznikowe

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3418.010 - Szynowe podstawy bezpiecznikowe

3-biegunowe, przy odstępem między osiami szyn 60 mm.

Cechy

Nr kat.	SV 3418.010
Materiał	Szynowa podstawa bezpiecznikowa: wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT) Zabezpieczenie przed dotykiem: poliamid Palność zgodnie z UL 94-V0
Kolor	RAL 7035
Wskazówka	Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
Do systemów szynowych z odstępem między osiami	60 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Zacisk ramowy
Wkładki bezpieczników	D 02-E 18 (tuleja pasowana)
Znamionowe napięcie izolacji Ui	690 V
Prąd znamionowy maksymalny	63 A
Napięcie znamionowe robocze	400 V, 3~
Wskazówka	Do zastosowania wkładek zabezpieczających wg IEC 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Wymiary	Szerokość: 27 mm Wysokość: 209 mm
Przyłącze kabli okrągłych	1,5 - 25 mm ²
Pasuje do szyn zbiorczych	Wysokość: 5, 10 mm
Liczba biegunów	3-bieg.
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L2)	400 V (DC)
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L3)	400 V (DC)

Cechy

Przekrój przewodu okrągłego	1,5 - 25 mm ²
Opak.	10 szt.
Waga netto	1,69 kg
Masa brutto	1,78 kg
Zawartość miedzi (kg / szt.)	0,018
Numer taryfy celnej	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Opis produktu	SV Szynowa podstawa bezpiecznikowa, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-bieg., złącze do przewodów o przekroju okrągłym 1,5-25 mm ² , tuleja adapterowa

Aprobaty

Aprobaty	ABS DNV Lloyds Register
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności