

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3239.624

Wentylatory filtrujące TopTherm

Stan: 05.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3239.624 - Wentylatory filtrujące TopTherm EMC

Kompletna jednostka wentylatora z ekranowaniem EMC do montażu bez użycia narzędzi.
Wydajność powietrza 20 – 900 m³/h, standardowy stopień ochrony IP 54.



Cechy

Nr kat.	SK 3239.624
Wersja	zabudowa naścienna EMC
Opis produktu	Wentylatory filtrujące EMC oferują większą skuteczność ekranowania i tłumienia i spełniają 2 poziom wymagań według EN 61587-3.
Zmiana produktu	Od maja 2024 r. osłona zacisku przyłączeniowego nie wchodzi już w skład zestawu wentylatora filtrującego TopTherm. Badanie wykazało, że nie jest wymagana przez normy i nie wpływa negatywnie ani na funkcjonowanie, ani na bezpieczeństwo eksploatacji.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Kompletna jednostka wraz z matą filtracyjną z włókny
Wentylator	Osiowy, silnik prądu stałego
Wydajność powietrza z filtrem wylotowym łącznie ze matą filtracyjną z włókny (liczba x nr kat.)	1 x 3239060: 74 m ³ /h 2 x 3239060: 84 m ³ /h
Wydajność powietrza swobodna (z filtrem z włókny) DC	100 m ³ /h
Napięcie znamionowe robocze	24 V (DC)

Cechy

Prąd znamionowy maksymalny	przy DC: 0,24 A
Moc znamionowa P_{el}	przy DC: 5,7 W
Wymiary	Szerokość: 204 mm Wysokość: 204 mm
Wymiary montażowe	Głębokość wbudowana: 24 mm Głębokość montażowa: 90 mm
Wycięcie montażowe	Szerokość wycięcia: 177 mm Wysokość wycięcia: 177 mm
Wskazówka	W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury.
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 54 z filtrem z włókny IP 56 z filtrem z włókny i osłoną przed wodą strumieniową
Klasa ochrony NEMA	Typ 12 z filtrem z włókny Typ 3R z filtrem z włókny i osłoną przed wodą strumieniową Typ 4X z filtrem z włókny i osłoną przed wodą strumieniową
Zabezpieczenie wstępne	Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 2 A
Żywotność	95 500 h
Zakres temperatury pracy	-15 °C...55 °C
Temperatura składowania	-30 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	przy DC: 46 dB(A)
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,1 kg
Masa brutto	1,24 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Wentylator filtrujący TopTherm, 100 m³/h, 24 V (DC), SxWxG: 204 x 204 x 24 mm, EMC

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności