


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3453.500

Zacisk przyłączeniowy przewodu

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3453.500 - Zacisk przyłączeniowy przewodu

Do podłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych.

Cechy

Nr kat.	SV 3453.500
Opis produktu	Do przyłączania przewodów okrągłych i warstwowych szyn miedzianych.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana, pasywowana
Pole zaciskowe warstwowych szyn miedzianych (szer. x wys.)	16,5 x 15 mm
Wskazówka	Przy użyciu przewodów z cienkimi i najcieńszymi żyłami należy zastosować tuleje końcowe
Przyłącze kabli okrągłych	35 - 70 mm ²
Do grubości szyny	5 mm
Opak.	15 szt.
Waga netto	1,515 kg
Masa brutto	1,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Opis produktu	SV Zacisk przyłączeniowy przewodu, 35-70 mm ² , Pole zacisku SxW: 16,5x15 mm, do szyn o grubości 5 mm

Aprobaty

Aprobaty

UR + C-UR (recognized)

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UK