


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3572.005

Warstwowe szyny miedziane

Stan: 18.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3572.005 - Warstwowe szyny miedziane

Lamele Cu z wysokoczyszczonej miedzi elektrolitycznej F20, długość: 2000 mm/szyna.



Cechy

Nr kat.	SV 3572.005
Materiał	Płytki Cu: Miedź elektrolityczna o wysokiej czystości F20 Izolacja: Trwała mieszanka winylowa, rozszerzenie 370 %, temperatura: -30 °C...+105 °C, palność zgodnie z UL-94 V0, wytrzymałość na przebicie: 20 kV/mm
Długość	2000 mm
Rated current for temperature increase 50 K	770 A
Rated current for temperature increase 30 K	585 A
Rated current for temperature increase 70 K	920 A

Cechy

Wskazówka	Budowa = liczba płytek x szerokość płytek x grubość płytek Możliwość indywidualnego skrócenia. Z sumy temperatury otoczenia i przyrostu temperatury wynika temperatura przewodzącą warstwową, płaskiej szyny miedzianej. Przykład: 3565.005 przewodzi prąd 180 A, tzn. temperatura zwiększa się o 30 K. Przy temperaturze otoczenia 35 °C powstaje temperatura przewodu 35 °C + 30 K = 65 °C.
Wersja warstwowych płaskich szyn miedzianych	Liczba płytek: 10 Szerokość płytek: 24 mm Grubość płytek: 1 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	4.813
Masa brutto	4.94
Zawartość miedzi (kg / szt.)	4.3
Numer taryfy celnej	85446010
EAN	4028177666788
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Aprobaty

Aprobaty	UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK