


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.061 Rama mocująca

Stan: 30.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.061 - Rama mocująca

Jednoczesna obróbka obudów w obszarze roboczym sześcianów urządzeń Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT pozwala na obniżenie kosztów przezbrajania i zwiększenie wydajności produkcji.

## Cechy

Nr kat.	AS 4050.061
Wersja	Pneumatyczny docisk
Opis produktu	Umożliwia obróbkę kilku obudów jednocześnie w centrum Perforex BC i Perforex Milling Terminal MT.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Wskazówka	Zastosowanie ramy mocującej (nr kat. 4050.080) w centrum obróbki BC (nr kat. 4050.230) jest możliwe tylko w wariantach dwudrzwiowych.
Pasuje do nr kat.	4050.107 4050.108 4050.230 4055.920 4055.921 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Maks. wymiary mocowanych sześcianów	Szerokość: 200 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 300 mm

# Cechy

Min. wymiary mocowanych sześciątów	Szerokość: 90 mm Wysokość: 70 mm Głębokość: 70 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	25 kg
Masa brutto	25 kg
Numer taryfy celnej	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Opis produktu	AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm