


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.437

# Maszyna do cięcia szyn montażowych MC3

Stan: 04.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.437 - Maszyna do cięcia szyn montażowych MC3

Ręczne wycinanie profili do gładkiego skracania szyn profilowych C 30/15 oraz szyn nośnych TS 35/7,5 i TS 35/15 Wymaganą długość szyny można precyzyjnie i powtarzalnie ustawić za pomocą linijki (w mm i calach) i regulowanego ogranicznika. Do montażu na stole warsztatowym.



## Cechy

Nr kat.	AS 4050.437
Opis produktu	Ręczne wycinanie profili do gładkiego skracania szyn profilowych C 30/15 oraz szyn nośnych TS 35/7,5 i TS 35/15 Wymaganą długość szyny można precyzyjnie i powtarzalnie ustawić za pomocą linijki (w mm i calach) i regulowanego ogranicznika. Do montażu na stole warsztatowym.
Korzyści	Niedrogie, ręczne cięcie szyn profilowych i montażowych Ułatwia skracanie szyn profilowych i montażowych w porównaniu z cięciem ręcznym Gładkie, nie wymagające dużej siły skracanie za pomocą dźwigni mimośrodowej Brak konserwacji i wysoka trwałość
Powierzchnia pulpitu	Szerokość: 1.343 mm Wysokość: 1.162 mm Głębokość: 312 mm
Obrabiany materiał	Blacha stalowa Aluminium Miedź
Opak.	1 szt.
Waga netto	15 kg

# Cechy

Masa brutto	16,15 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Opis produktu	Do cięcia żelaza, miedzi i aluminium o grubości do 1,2 mm, tworzywa sztucznego o grubości maks. 2,0mm, szerokość cięcia 2,7 mm