


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022

Zaciskarka LD-I

Stan: 09.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - Zaciskarka LD-I do Wire Terminal WT 24/36

Elektropneumatyczny automat do usuwania izolacji z zaciskarką i podwójnym magazynkiem służy do obróbki luźnych izolowanych tulejek kablowych o przekrojach od 4 do 6 mm² (AWG 12 – 10) i długościach zacisku od 10 do 12 mm. Zaciskarka LD-I jest wyposażona w interfejs do komunikacji i pełnej integracji funkcji z naszym automatem do konfekcjonowania przewodów Rittal Wire Terminal.



Cechy

Nr kat.	AS 4051.022
Opis produktu	Elektropneumatyczny automat do usuwania izolacji z zaciskarką i podwójnym magazynkiem służy do obróbki luźnych izolowanych tulejek kablowych o przekrojach od 4 do 6 mm ² (AWG 12 – 10) i długościach zacisku od 10 do 12 mm. Zaciskarka LD-I jest wyposażona w interfejs do komunikacji i pełnej integracji funkcji z naszym automatem do konfekcjonowania przewodów Rittal Wire Terminal.
Korzyści	Łatwa obsługa Bezpieczna i sprawna obróbka izolowanych końcówek kabli Brak czasów przezbrajania dla tulejek kablowych dzięki automatycznemu podwójnemu magazynkowi dla 4 i 6 mm ² Dzięki pełnej integracji z Wire Terminal nie są konieczne żadne manualne czynności konfekcjonowania przewodów
Dane techniczne	Zakres zaciskania 4 - 6 mm ² (AWG 12 - 10) Długość zacisku przy 4 mm ² : 10 mm (0,39 in.) lub 12 mm (0,47 in.) Długość zacisku przy 6 mm ² : 12 mm (0,47 in.) Długość wprowadzania 28 mm (1.10 in.) + długość zacisku

Cechy

Wskazówka	Standardowa forma zacisku to trapez – inne na zapytanie W kwestiach indywidualnego wyposażenia maszyn prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Pasuje do nr kat.	4051.024 4051.036
Opak.	1 szt.
Waga netto	40
Masa brutto	42
Numer taryfy celnej	84633000
EAN	4028177964426

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------