

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.100

Wire Station WS 540

Stan: 10.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.100 - Wire Station WS 540

Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.



Cechy

Nr kat.	AS 4051.100
Wersja	Standard
Opis produktu	Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.
Korzyści	<ul style="list-style-type: none">Regulowany elektrycznie stół zapewniający optymalną wysokość roboczą, możliwość ustawienia w zakresie 710 – 1250 mmUniwersalna płyta robocza, odporna na zarysowania i zmywalnaIdealne rozwiązanie w połączeniu z automatami do cięcia i zaciskania przewodów i z zastosowaniem przewodów konfekcjonowanych przez Wire TerminalZintegrowana linijka do szybkiego, ręcznego odmierzeniaMożliwość przymocowania monitora do pracy z przewodami w wykorzystaniu Eplan Smart WiringMożliwość opcjonalnej rozbudowy o półki na kartony do przewodów, rolki przewodów oraz uchwyty na narzędzia i drobne częściUniwersalne zastosowanie w warsztacie dzięki gumowanym rolkom bieżnymSzuflada z wkładem Shadowboard na narzędzia

Cechy

Zakres dostawy	Stół do okablowywania z elektryczną regulacją wysokości Kabel przyłączeniowy, 7 m Listwa z 7 gniazdami, z przełącznikiem dźwigienkowym
Wskazówki dotyczące montażu	Pionowa poprzeczka mocująca nr kat. 4051.106 jest potrzebna do takich akcesoriów, jak np. uchwyt do pojemników, wspornik magazynka itp.
Napięcie wejściowe	230 V AC, 50 Hz
Wymiary	Szerokość: 900 mm Wysokość: 1.350 mm Głębokość: 781 mm
Wysokość robocza	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	tak
Opak.	1 szt.
Waga netto	95 kg
Masa brutto	107 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100204
Opis produktu	Stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o ergonomicznym zastosowaniu w warsztacie

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------