

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3307.740

**Modułowa koncepcja klimatyzacji –
moduł klimatyzacyjny Blue e**

Stan: 22.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3307.740 - Modułowa koncepcja klimatyzacji – moduł klimatyzacyjny Blue e Całkowita moc chłodnicza 1,50 - 2,50 kW

Moduły klimatyzacji do drzwi klimatyzacyjnych. Moc chłodnicza od 1500 do 2500 W.



Cechy

Nr kat.	SK 3307.740
Opis produktu	Wszystkie moduły klimatyzacyjne można indywidualnie łączyć z każdymi drzwiami klimatyzowanymi. Moduły klimatyzacyjne są wyposażone efektywną energetycznie technologię Blue, w standardzie ze zintegrowanym sterownikiem e-Comfort i elektrycznym odparowywaniem kondensatu.
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Materiał	Błacha stalowa
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano Moduł klimatyzacyjny przygotowany do montażu w drzwiach klimatyzacyjnych Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa)
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 2,5 A Przy 60 Hz: 2,7 A

Cechy

Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 8,5 A Przy 60 Hz: 9,2 A
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L35	0,92 kW/1,13 kW
Moc znamionowa Pel 50/60 Hz L35 L50	1,05 kW/1,25 kW
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Przy 60 Hz	2,7 A
Wskazówka	Do efektywnej pracy wymagany jest cokół o wysokości 100 lub 200 mm
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 1.100 m ³ /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 600 m ³ /h
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R-513A Ilość: 0,7 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 631 Ekwiwalent CO ₂ (CO ₂ e): 0,44 t
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,74 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zakres ustawień	20 °C...55 °C
Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 1,65 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 1,03 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 1,05 kW
Napięcie znamionowe robocze	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Opak.	1 szt.
Waga netto	60 kg
Masa brutto	66 kg

Cechy

Numer taryfy celnej	84158200
ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC002510
ECLASS 8.0	27180702
Opis produktu	SK Modułowa koncepcja klimatyzacji, moduł klimatyzacyjny Blue e, 1,60/1,65 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation