

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.131 Wire Station WS 540

Stan: 15.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.131 - Wire Station WS 540

Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.

Cechy

Nr kat.	AS 4051.131
Wersja	Processing Edition
Opis produktu	Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów.
Korzyści	Regulowany elektrycznie stół zapewniający optymalną wysokość roboczą, możliwość ustawienia w zakresie 710 – 1250 mm Uniwersalna płyta robocza, odporna na zarysowania i zmywalna Idealne rozwiązanie w połączeniu z automatami do cięcia i zaciskania przewodów i z zastosowaniem przewodów konfekcjonowanych przez Wire Terminal Zintegrowana linijka do szybkiego, ręcznego odmierzenia Możliwość przymocowania monitora do pracy z przewodami w wykorzystaniem Eplan Smart Wiring Możliwość opcjonalnej rozbudowy o półki na kartony do przewodów, rolki przewodów oraz uchwyty na narzędzia i drobne części Uniwersalne zastosowanie w warsztacie dzięki gumowanym rolkom bieżnym Szuflada z wkładem Shadowboard na narzędzia

Cechy

Zakres dostawy	Stół do okablowywania z elektryczną regulacją wysokości Kabel przyłączeniowy, 7 m Listwa z 7 gniazdami, z przełącznikiem dźwigienkowym 1 Wire Station WS 540 1 uchwyt do urządzeń, lewy 1 uchwyt do urządzeń, prawy 1 lampa robocza LED 2 poprzeczki mocujące, pionowe 2 wsporniki adapterowe 1 pojemnik na odpady 4 uchwyty do wiązek kabli, lewe 4 uchwyty do wiązek kabli, prawe 1 uchwyt do krążków przewodów, lewy 1 uchwyt do krążków przewodów, prawy 1 prowadzenie przewodów - poprzeczka mocująca, pionowa 1 prowadzenie przewodów - uchwyt do urządzeń
Wskazówki dotyczące montażu	Pionowa poprzeczka mocująca nr kat. 4051.106 jest potrzebna do takich akcesoriów, jak np. uchwyt do pojemników, wspornik magazynka itp.
Napięcie wejściowe	230 V AC, 50 Hz
Wysokość robocza	Working height (min.): 710 mm Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n	tak
Zastosowania	Do obróbki przewodów za pomocą automatów do cięcia i zaciskania Rittal
Opak.	1 szt.
Waga netto	160 kg
Masa brutto	220,3 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Cechy

Opis produktu

Mobilne stanowisko robocze do okablowywania, wyposażone w regulację wysokości, o uniwersalnym zastosowaniu w warsztacie. Umożliwia ergonomiczną niemęczącą pracę przy obróbce przewodów. Ta wersja jest wyposażona we wsporniki do integracji automatów Rittal do cięcia i zaciskania oraz systemów wykonywania nadruków. Stanowisko robocze uzupełnia lampa robocza LED, uchwyt do wiązek kabli i inteligentne doprowadzanie przewodów.

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności