

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.014 Wkrętak płaski

Stan: 04.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.014 - Wkrętak płaski nieizolowany

Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.



## Cechy

Nr kat.	AS 4052.014
Wersja	do śrub z rowkiem
Opis produktu	Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.
Korzyści	Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę
Materiał	Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Średnica ostrza	7 mm
Długość ostrza	175 mm
Ostrze (szerokość x grubość)	8 x 1,2 mm
Końcówka	SL
Średnica uchwytu	39 mm
Długość uchwytu	112 mm

# Cechy

Opak.	1 szt.
Waga netto	0,13 kg
Masa brutto	0,138 kg
Numer taryfy celnej	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Opis produktu	Wkrętak, bez izolacji, końcówka: SL 8 x 1,2 mm