


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.055 Wkrętak płaski

Stan: 08.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.055 - Wkrętak płaski nieizolowany

Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.



Cechy

Nr kat.	AS 4052.055
Wersja	do TX
Opis produktu	Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.
Korzyści	Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę
Materiał	Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Średnica ostrza	5 mm
Długość ostrza	100 mm
Końcówka	TX 20
Średnica uchwytu	33 mm
Długość uchwytu	101 mm
Opak.	1 szt.

Cechy

Waga netto	0,07 kg
Masa brutto	0,072 kg
Numer taryfy celnej	82054000
ETIM 9	EC000801
ETIM 8	EC000801
ECLASS 8.0	21040406
Opis produktu	Wkrętak, bez izolacji, końcówka: TX 20