

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.058 Wkrętak płaski

Stan: 09.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.058 - Wkrętak płaski nieizolowany

Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.



## Cechy

Nr kat.	AS 4052.058
Wersja	do TX
Opis produktu	Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.
Korzyści	Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę
Materiał	Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Średnica ostrza	6 mm
Długość ostrza	115 mm
Końcówka	TX 30
Średnica uchwytu	39 mm
Długość uchwytu	112 mm
Opak.	1 szt.

# Cechy

Waga netto	0,1 kg
Masa brutto	0,108 kg
Numer taryfy celnej	82054000
ETIM 9	EC000801
ETIM 8	EC000801
ECLASS 8.0	21040406
Opis produktu	Wkrętak, bez izolacji, końcówka: TX 30