


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4052.107 Wkrętak płaski

Stan: 07.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4052.107 - Wkrętak płaski izolowany

Smukła, długa rękojeść oraz wytrzymałe ostrze z izolacją.

## Cechy

Nr kat.	AS 4052.107
Wersja	Izolacja ochronna 1000 V do śrub z rowkiem
Opis produktu	Smukła, długa rękojeść oraz wytrzymałe ostrze z izolacją.
Korzyści	Niewielkie użycie siły dzięki ergonomicznemu kształtowi rękojeści Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania Rękojeść o 30% i izolacja do 50% smuklejsze niż w przypadku porównywalnych narzędzi Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę
Materiał	Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Średnica ostrza	6,5 mm
Długość ostrza	125 mm
Ostrze (szerokość x grubość)	6,5 x 1,2 mm
Końcówka	SL
Średnica uchwytu	27 mm
Długość uchwytu	115 mm
Normy	IEC 60 900
Opak.	3 szt.
Numer taryfy celnej	82054000

# Cechy

---

ETIM 9	EC000144
--------	----------

---

ETIM 8	EC000158
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21040406
------------	----------

---

Opis produktu	Wkrętak, izolowany, końcówka: SL 6,5 x 1,2 mm
---------------	-----------------------------------------------