

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4055.120

## Wycinak okrągły

Stan: 28.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.120 - Wycinak okrągły do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

## Cechy

Nr kat.	AS 4055.120
Wersja	Z podziałem na 3 części
Opis produktu	Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy	Matryca Stempel
Obrabiany materiał	Stal nierdzewna
Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna	2 mm
Ø dziurkownika	20,4 mm
Do gwintu	M20
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Śruba cięgła (Ø x dł.)	11,1 x 60 mm
Śruba hydrauliczna Ø	11,1 mm 19 cm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,077 kg
Masa brutto	0,098 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156

# Cechy

---

ETIM 8

EC000156

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Opis produktu

Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do stali nierdzewnej, M20, PG 13, Ø wykrojnika 20,4 mm