

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.122

Wycinak okrągły

Stan: 05.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.122 - Wycinak okrągły do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

Nr kat.	AS 4055.122
Wersja	Z podziałem na 3 części
Opis produktu	Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy	Matryca Stempel
Obrabiany materiał	Stal nierdzewna
Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna	2 mm
Ø dziurkownika	22,5 mm
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Śruba cięgła (Ø x dł.)	11,1 x 60 mm
Śruba hydrauliczna Ø	11,1 mm 19 cm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,093 kg
Masa brutto	0,113 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Cechy

ECLASS 8.0

21049047

Opis produktu

Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do stali nierdzewnej, PG 16, Ø wykrojnika 22,5 mm