


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.128

Wycinak okrągły

Stan: 09.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.128 - Wycinak okrągły do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

Nr kat.	AS 4055.128
Wersja	Z podziałem na 3 części
Opis produktu	Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego.
Zakres dostawy	Matryca Stempel
Obrabiany materiał	Stal nierdzewna
Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna	2,5 mm
Ø dziurkownika	28,3 mm
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub cięgła z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Śruba cięgła (Ø x dł.)	19 x 55 mm
Śruba hydrauliczna Ø	19 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,157 kg
Masa brutto	0,181 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Cechy

Opis produktu

Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do stali nierdzewnej, PG 21, Ø wykrojnika 28,3 mm