

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.140

Wycinak okrągły

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.140 - Wycinak okrągły do stali nierdzewnej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

| | |
|--|---|
| Nr kat. | AS 4055.140 |
| Wersja | Z podziałem na 3 części |
| Opis produktu | Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub dziurkownika hydraulicznego. |
| Zakres dostawy | Matryca Stempel |
| Obrabiany materiał | Stal nierdzewna |
| Maksymalna grubość obrabianego materiału stal nierdzewna | 2,5 mm |
| Ø dziurkownika | 40,5 mm |
| Do gwintu | M40 |
| Wskazówka | W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub ciągła z łożyskiem kulkowym |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Śruba ciągła (Ø x dł.) | 19 x 75 mm |
| Śruba hydrauliczna Ø | 19 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 0,386 kg |
| Masa brutto | 0,417 kg |
| Numer taryfy celnej | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

Cechy

ECLASS 8.0

21049047

Opis produktu

Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do stali nierdzewnej, M40, Ø wykrojnika 40,5 mm