


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.240

Wycinak do blachy okrągły

Stan: 30.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.240 - Wycinak do blachy okrągły do blachy stalowej

Do wycinania okrągłych otworów

Cechy

Nr kat.	AS 4055.240
Wersja	Z 3 końcówkami tnącymi
Zakres dostawy	Matryca Stempel Śruba ciągła bez łożyska kulowego
Obrabiany materiał	Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa	3 mm
Ø dziurkownika	40,5 mm
Do gwintu	M40
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub ciągła z łożyskiem kulowym Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Śruba ciągła (Ø x dł.)	19 x 55 mm
Śruba hydrauliczna Ø	19 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,522 kg
Masa brutto	0,554 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Cechy

ECLASS 8.0

21049047

Opis produktu

Wykrojnik do blachy okrągły, do blachy stalowej, M40, Ø wykrojnika
40,5 mm