



# AS 4055.537

## Wycinak okrągły

Stan: 07.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.537 - Wycinak okrągły do blachy stalowej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

## Cechy

|   |   |
|---|---|
| Nr kat.   | AS 4055.537   |
| Wersja  | Z podziałem na 3 części   |
| Opis produktu   |   |
| Zakres dostawy  | Matryca<br>Stempel  |
| Obrabiany materiał                                      | Blacha stalowa  |
| Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa | 3 mm  |
| Ø dziurkownika  | 37 mm   |
| Wskazówka   | W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub ciągła z łożyskiem kulkowym<br>Pozostałe wymiary patrz wycinaki do blachy, okrągłe, stal nierdzewna |
| Suitable for hydraulic bolt order number                | 4055.663  |
| Śruba ciągła (Ø x dł.)                                  | 19 x 55 mm  |
| Śruba hydrauliczna Ø                                    | 19 mm   |
| Opak.   | 1 szt.  |
| Waga netto  | 0,281 kg  |
| Masa brutto   | 0,314 kg  |
| Numer taryfy celnej                                     | 82073010  |
| ETIM 9  | EC000156  |
| ETIM 8  | EC000156  |

# Cechy

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Opis produktu

Wykrojnik okrągły do blachy z dzielonym stemplem, do blachy stalowej, PG 29, Ø wykrojnika 37 mm