

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3322.720 Filtr fałdowany

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3322.720 - Filtr fałdowany do wentylatorów filtrujących i dachowych, klimatyzatorów i chillerów

Technologia wysokiej jakości filtrów fałdowanych w porównaniu ze zwykłymi filtrami z włókny umożliwia znaczne zwiększenie strumienia objętości a przez to wzrost wydajności urządzenia i obniżenie zużycia energii. Ponadto lepsze właściwości filtrów zmniejszają zapylenie w szafie lub urządzeniu, a dzięki większej trwałości można znacznie obniżyć koszty serwisu.



Cechy

Nr kat.	SK 3322.720
Wersja	do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego
Materiał	PET
Kolor	biały
Wskazówka	Parametry, klasa ochrony i certyfikaty urządzeń są zagwarantowane tylko w połączeniu z oryginalnymi matami filtracyjnymi Rittal.
Pasuje do nr kat.	3238.xxx
Wymiary	Szerokość: 114 mm Wysokość: 114 mm Głębokość: 14 mm
Klasa filtra	według PN-EN 779: G4 według PN-EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 54 przy montażu w wentylatorze filtrującym, dachowym lub wylotowym
Uwaga dot. nr kat.	Nie nadaje się do stosowania w wentylatorach filtrujących EMC.
Opak.	5 szt.
Waga netto	0,095 kg

Cechy

Masa brutto	0,1 kg
Numer taryfy celnej	56039390
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706
Opis produktu	SK Filtr fałdowany IP54 do wentylatora filtrującego/filtra wylotowego 3238.xxx, BHT: 114x114x14 mm

Aprobaty

Aprobaty	UR + C-UR (recognized)
----------	------------------------