


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.581**

**Zestaw wycinaków M12 do M40**

Stan: 25.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - Zestaw wycinaków M12 do M40 do blachy stalowej, z podziałem na 3 części

Do wycinania okrągłych otworów

## Cechy

Nr kat.	AS 4055.581
Wersja	Z podziałem na 3 części
Opis produktu	Do wycinania okrągłych otworów. Wycinak obsługuje się za pomocą wkrętaka lub wykrojnika hydraulicznego.
Zakres dostawy	6 matryc 6 stempli Śruba cięgła z łożyskiem kulkowym Ø 6 x 40 mm Śruba cięgła z łożyskiem kulkowym Ø 9,5 x 50 mm Śruba cięgła z łożyskiem kulkowym Ø 19 x 55 mm Wiertło wstępne HSS Ø 10 mm 1 puszka pasty poślizgowej Walizka z tworzywa sztucznego
Obrabiany materiał	Blacha stalowa
Maksymalna grubość obrabianego materiału blacha stalowa	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø dziurkownika	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

# Cechy

Do gwintu	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Wskazówka	W przypadku obsługi za pomocą klucza należy używać śrub ciągła z łożyskiem kulkowym
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,2 kg
Masa brutto	2,256 kg
Numer taryfy celnej	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Opis produktu	Zestaw wykrojników do blachy z dzielonym stemplem, metryczny, do blachy stalowej, 6-cz., M12/16/20/25/32/40