

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.400

Oświetlenie standard

Stan: 24.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.400 - Oświetlenie standard

Napięcie zasilania: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Cechy

Nr kat.	SZ 4138.400
Wersja	bez wyłącznika drzwiowego
Zakres dostawy	Oświetlenie standard Elementy oświetleniowe Wraz z zestawem montażowym
Moc znamionowa	30 W
Ballast	Starter magnetyczny
Możliwości przyłączenia	Wyłącznik pozycyjny drzwi Zasilanie ze złącza wtykowego Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia)
Elementy oświetleniowe	Światłówka, oprawka G13
Klasa ochrony	I (przewód ochronny)
Przełącznik (typ)	Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
Rodzaj montażu oświetlenia	Wkręcana
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą	1000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji	500 V DC/1s
Możliwości montażu	Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio Profil pionowy TS, SE: z kątownikiem adapterowym Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: z kątownikiem adapterowym TS Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednio AE, CM, TP: z kątownikiem uniwersalnym AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej

Cechy

Wymiary	Szerokość: 987 mm Wysokość: 117 mm Głębokość: 50 mm
Zakres temperatury pracy	-15 °C...45 °C
Gniazda wtykowe	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Temperatura składowania	-20 °C...70 °C
Napięcie znamionowe robocze	120 V, 1~, 60 Hz
Wersja gniazda	USA/CDN (Typ B, NEMA 5-15)
Opak.	1 szt.
Waga netto	2.83
Masa brutto	2.84
Numer taryfy celnej	94054990
EAN	4028177581432
ECLASS 8.0	27189241

Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
----------	--