

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.140

Oświetlenie typu Komfort

Stan: 12.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.140 - Oświetlenie typu Komfort

Napięcie zasilania: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Cechy

| | |
|--|--|
| Nr kat. | SZ 4139.140 |
| Wersja | bez wyłącznika drzwiowego |
| Zakres dostawy | Oświetlenie typu Komfort Elementy oświetleniowe Osłona elementów oświetleniowych Wraz z zestawem montażowym |
| Moc znamionowa | 14 W |
| Ballast | EVG szerokiego zakresu napięć zasilania |
| Możliwości przyłączenia | Zasilanie ze złącza wtykowego Wyłącznik pozycyjny drzwi Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia) |
| Elementy oświetleniowe | Świetlówka, oprawka G13 |
| Klasa ochrony | I (przewód ochronny) |
| Przełącznik (typ) | Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi |
| Light cover | tak |
| Rodzaj montażu oświetlenia | Wkręcana |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V AC |
| Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą | 500 V AC |
| Znamionowe napięcie izolacji | 500 V DC/1s |

Cechy

| | |
|-----------------------------|--|
| Możliwości montażu | Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio Profil pionowy TS, SE: z kątownikiem adapterowym Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: z kątownikiem adapterowym TS Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednio AE, CM, TP: z kątownikiem uniwersalnym AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej |
| Wymiary | Szerokość: 452 mm Wysokość: 117 mm Głębokość: 50 mm |
| Zakres temperatury pracy | -15 °C...45 °C |
| Gniazda wtykowe | D, Schuko (Typ F, CEE 7/4) |
| Temperatura składowania | -20 °C...70 °C |
| Napięcie znamionowe robocze | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Wersja gniazda | D, Schuko (Typ F, CEE 7/4) |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 1,2 kg |
| Masa brutto | 1,243 kg |
| Numer taryfy celnej | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Opis produktu | SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, bez przełącznika pozycyjnego drzwi, z gniazdkiem Schuko |

Aprobaty

| | |
|-------------|---|
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK |
|-------------|---|