


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3332.640

Klimatyzator naścienne TopTherm Blue e

Stan: 22.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3332.640 - Klimatyzator naścienny TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W i od 1000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu. Dostępne w wersji "naściennej" oraz "dachowej"



Cechy

Nr kat.	SK 3332.640
Wersja	zabudowa naścienna
Opis produktu	Efektywne energetycznie klimatyzatory naścienny Blue e w klasach mocy od 300 W do 4000 W ze zintegrowanym elektrycznym odparowywaniem kondensatu (od mocy 1000 W).
Korzyści	Możliwość łączenia z siecią za pomocą interfejsu IoT poprzez adapter Blue e IoT dla klimatyzatorów o mocy chłodniczej od 500 W ze sterownikiem e-Comfort
Zmiana produktu	Klimatyzator z czynnikiem chłodniczym R134a jest dostępny do 31.12.2026 r. Od 01.01.2025 przestaje spełniać wymagania GWP dla rynku USA. Alternatywnie zalecamy użycie klimatyzatora Blue e+.
Materiał	Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Kolor	RAL 9007
Zakres dostawy	Skrapacz z powłoką hydrofobową RiNano Gotowy do podłączenia (wtykowa kostka przyłączeniowa) Szablon nawierceń Zestaw montażowy Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu

Cechy

Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511	Moc chłodnicza L35 L35/50 Hz: 3,95 kW Moc chłodnicza L35 L35/60 Hz: 4,35 kW Moc chłodnicza L35 L50/50 Hz: 3,02 kW Moc chłodnicza L35 L50/60 Hz: 3,52 kW
Napięcie znamionowe robocze	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 4,2 A Przy 60 Hz: 4,2 A
Prąd rozruchowy (maksymalny)	Przy 50 Hz: 9,2 A Przy 60 Hz: 11 A
Wydajność powietrza (swobodna)	Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 2.000 m ³ /h Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.500 m ³ /h
Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35	Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47 Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18
Wersja	zabudowa naścienna
Wymiary	Szerokość: 500 mm Wysokość: 1.580 mm Głębokość: 340 mm
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	Obieg zewnętrzny IP 34 Obieg wewnętrzny IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące	Czynnik chłodniczy: R134a Ilość: 2,995 kg Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): 1.430 Ekwiwalent CO ₂ (CO ₂ e): 4,28 t
Regulacja temperatury	Sterownik e-Comfort (ustawienie fabryczne + 35 °C)
Zakres temperatury pracy	10 °C...55 °C
Temperatura składowania	-40 °C...70 °C
Zakres ustawień	20 °C...55 °C

Cechy

Moc znamionowa Pel	Moc znamionowa L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Moc znamionowa L35 L35/60 Hz: 2 kW Moc znamionowa L35 L50/50 Hz: 1,87 kW Moc znamionowa L35 L50/60 Hz: 2,34 kW
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	28 bar
Zabezpieczenie wstępne	Wyłącznik silnikowy: 6,3...10 A
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia Montaż wewnętrzny niemożliwy
Opak.	1 szt.
Waga netto	102,6 kg
Masa brutto	108 kg
Numer taryfy celnej	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Opis produktu	SK Klimatyzator Blue e, zabudowa naścienna, 3,95 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stal nierdzewna

Aprobaty

Aprobaty	30 - KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Wyjaśnienia	Deklaracja producent Deklaracja zgodności Declaration of conformity - F-gas regulation Deklaracja zgodności UK