

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3342.500

# Wentylatory wsuwane do 482,6 mm (19")

Stan: 04.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3342.500 - Wentylatory wsuwane do 482,6 mm (19")

## Wydajność powietrza 320 - 480 m<sup>3</sup>/h

Wentylator wsuwany do bezpośredniego montażu w płaszczyźnie 19". Zainstalowanie umożliwia ciągłą cyrkulację powietrza w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu punktów ciepłych.

## Cechy

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Nr kat.                        | SK 3342.500   |
| Opis produktu                  | Wentylator wsuwany do bezpośredniego montażu w płaszczyźnie 19". Zainstalowanie umożliwia ciągłą cyrkulację powietrza w szafie sterowniczej, co zapobiega powstawaniu punktów ciepłych. |
| Kolor                          | RAL 7035  |
| Zakres dostawy                 | Kompletna jednostka gotowa do podłączenia<br>Wraz z listwą zaciskową i materiałem mocującym   |
| Wydajność powietrza (swobodna) | 480 m <sup>3</sup> /h   |
| Uwaga dot. nr kat.             | Wentylatory wsuwane do metrycznych szyn profilowych na zapytanie.<br>Wersja z monitorowaniem  |
| Napięcie znamionowe robocze    | 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz<br>24 V (DC)   |
| Prąd znamionowy maksymalny     | Przy 50 Hz: 0,85 A  |
| Zabezpieczenie wstępne         | Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 6 A  |
| Wymiary                        | Szerokość: 482,6 mm<br>Wysokość: 44 mm<br>Głębokość: 200 mm   |
| Rozstaw osi wentylatorów       | 105 mm  |
| Liczba wentylatorów            | 3   |
| Poziom ciśnienia akustycznego  | przy DC: 51 dB(A)   |
| Zakres temperatury pracy       | -10 °C...55 °C  |
| Opak.                          | 1 szt.  |

## Cechy

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Waga netto          | 1,8 kg   |
| Masa brutto         | 1,998 kg   |
| Numer taryfy celnej | 84145915   |
| ETIM 9              | EC000320   |
| ETIM 8              | EC000320   |
| ECLASS 8.0          | 27180716   |
| Opis produktu       | SK Moduł wentylatory wsuwany, do 482,6 mm (19"), 480 m <sup>3</sup> /h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), SxWxG: 482,6 x 44 x 200 mm |

## Aprobaty

---

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Aprobaty    | UR + C-UR (recognized)<br>VDE |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności          |