

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.446

Drzwi aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane

Stan: 28.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.446 - Drzwi aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane do VX IT

Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%.



Cechy

| | |
|-----------------------------|---|
| Nr kat. | DK 5301.446 |
| Opis produktu | Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%. |
| Materiał | Ramy: aluminiowy profil wytłaczany Kratka wentylacyjna: blacha stalowa Profil pionowy: aluminium, anodowane Profil poziomy: aluminium, lakierowane |
| Kolor | Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy, kratka wentylacyjna: RAL 9005 Profil pionowy: srebrny |
| Zakres dostawy | Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcyndrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E. 3 zawiasy 180°, zamontowane Wraz z zestawem montażowym |
| Wskazówki dotyczące montażu | Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180° |

Cechy

| | |
|---------------------------|---|
| Wskazówka | Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240° Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105° |
| Pasujący do | Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.000 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 10,3 kg |
| Masa brutto | 11,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 42,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Opis produktu | drzwi aluminiowe / z blachy stalowej, wentylowane do VX IT, do zamiany istniejących drzwi., wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm |